

## **EziWeigh7i Mérleg Kijelző**



### **Mérni, Nyomon követni, Cselekedni.**

Az egyedi súlygyarapodás hatékony feljegyzése és nyomon követése konkrét tényeket nyújt, hogy ön a tevékenységét nagyobb biztonsággal és jövendelmezőséggel tudja irányítani.

Az információnak az Elektronikus ID-vel vagy Vizuális füljelzőkkel együtt történő rögzítésének képességével ön könnyen regisztrálhatja és elemezheti az egyes állatok teljesítményét és történetét. A találgatást tényekkel helyettesítve, az EziWeigh7i kijelzi az előző mérlegelés óta történt élősúly gyarapodást, ott helyben a telepen bemutatva az állatok teljesítményét.

Beépített Bluetooth® technológiáját használva az EziWeigh7i vezeték nélkül csatlakozik a Tru-Test EID olvasókhoz, automatikusan átviszi a beolvasott azonosítókat a mérleg kijelzőkbe, ezzel időt takarít meg és növeli a pontosságot. Másik lehetőségként az állat VID-je is beírható a nagy és tartós billentyűzet használatával.

Az EziWeigh7i alkalmazza a Tru-Test jól bevált Superdamp™ III technológiáját, lehetővé téve az ön számára, hogy gyorsabban rögzítse az élő állatok súlyát, mint bármely más mérleg kijelző a piacon, még a legélénkebb állatok esetében is. Az EziWeigh7i javított súlyméréssel rendelkezik, hogy még gyorsabban beálljon a súlyra az élénk állatok esetében.

### **Tulajdonságok és Előnyök**

#### **Superdamp™ III technológia.**

Gyorsabban rögzíti az élő állatok súlyát, mint bármely más mérleg kijelző a piacon. Az EziWeigh7i javított súlymérő elektronikával rendelkezik, hogy még gyorsabban beálljon az élénk állatok esetében.

#### **ID képes.**

Rögzíti az információt az Elektronikus (EID) és a Vizuális jelzőkhöz társítva. A VID számok automatikusan összevethetők az EID megfelelőjükkel, önnek időt megtakarítva és csökkentve az adatbevitelt.

## **Vezeték nélküli vagy vezetékes kapcsolat az EID olvasóval.**

Válassza a vezeték nélküli 1-es Osztályú Bluetooth® kommunikációt az EID olvasókkal akár 100 m távolságig, vagy csatlakozzon kábellel.

## **Élősúly-gyarapodás.**

Kiszámolja és kijelzi egy állat napi élősúly-gyarapodását az előző mérlegelés óta.

## **Feljegyzi a jellegzetességeket és a kezeléseket.**

Rögzíti a feljegyzéseket minden egyes állatra.

## **Memória és tárolási kapacitás.**

Akár 100 mérlegelést és 15,000 adatot képes tárolni.

## **Könnyen átviszi a rögzített információkat.**

Függetlenül attól, hogy ön hol van, gyorsan át tudja vinni az információt mobil eszközének (Android\* vagy Apple\*) vagy komputerének (Microsoft Windows\*) használatával.

## **Statisztika**

A jelenlegi és az előző mérlegelés összefoglaló statisztikája helyben, a telepen előhívható.

## **Hosszú akkumulátor-élettartam**

Több, mint 15 óra működési idő

## **Specifikációk**

<b>Általános</b>	
Felhasználói Felület	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alfanumerikus billentyűzet és vezérlőgombok</li><li>• 35 mm (1.5") kijelző szuperfényes fehér LED háttérvilágítással és külön LCD információs képernyővel</li><li>• Élénkpiros stabil fény</li><li>• Berregő</li></ul>
Belső Akkumulátor	<ul style="list-style-type: none"><li>• A töltési idő 3 óra normál körülmények között</li><li>• Működési idő 15-20 óra (ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva, a Bluetooth használatától függően)</li><li>• Automatikus kikapcsolás 15 perc</li></ul>
Áram szükséglet	Belső akkumulátor. A mellékelt hálózati áram adapter vagy USB 5V DC (ne csatlakoztassunk 12 V DC-t). Autós töltő tartozék beszerezhető (cikkszám 818349).
Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth vezeték nélküli interfész, 1-es osztályú, akár 100 m (300') távolságig. Az Apple IOS-t és az Androidot is támogatja. Megjegyzés: A korábbi EZW7 modellek nem voltak Apple IOS kompatibilisek</li><li>• Univerzális Soros Busz (USB) 2.0 teljes sebesség, a kijelző áramával és a kommunikációs csatlakozóval ellátva. A kijelzővel szállított adapter kábel egy USB típusú A-dugóval van ellátva egy PC-hez vagy laptopához</li></ul>

	<p>történő csatlakozáshoz (cikkszám 818324).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egysoros RS-232 interfész az EID olvasókhöz való csatlakozáshoz. A kijelző tápellátása és kommunikációs csatlakozója <b>látja el</b>. Soros tartozék adapterkábel szükséges (cikkszám: 818324)</li> </ul>
Mérőrud / cella	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x Tru-Test szabvány C16 mérőrud/cella konnektor</li> <li>Akár 8 mérőcellához elegendő áram (mindegyikre 350 Ω)</li> </ul>
Mérési pontosság	±1% vagy 2 felbontás (amelyik nagyobb), amikor Tru-Test terhelésérzékelőkkel használja

<b>Fizikai</b>	
Méret – Szélesség x Magasság x Mélység	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berendezés: 205mm x 220mm x 74mm (8" x 9.5" x 3")</li> <li>Kartondoboz: 260mm x 250mm x 145mm (10.3" x 9.9" x 5.7")</li> </ul>
Kartondoboz súlya	2.2kg (4.85lb)
Környezeti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Víz, por- és ütésálló</li> <li>Leejtés: 1 m betonra</li> <li>Üzemi hőmérséklet: -10-től + 40°C (+15-től +105°F)</li> <li>Tárolási hőmérséklet: -20-től + 35°C (+5-től +95°F)</li> </ul>



<b>Kijelző Szoftver Jellemzői</b>	
Mérés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superdamp™ szoftver</li> <li>Automatikus nullázás</li> <li>Automatikus vagy kézi feljegyzés</li> <li>Mérőrud márka/modell választás</li> <li>Szélsőérték kalibrálás</li> <li>Nem átmenés közbeni mérés/walk over weighing (WOW!™)-képes</li> </ul>
Feljegyzés és memória	<p>Akár 100 mérlegelés munkafázist és 15,000 feljegyzést tárol. Egy feljegyzés a következő mezőkből állhat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 karakter VID</li> <li>16 karakter EID</li> <li>Súly</li> <li>Dátum / idő</li> <li>Válogatás iránya (ha a válogatás engedélyezve van)</li> <li>13 karakteres szöveges megjegyzés</li> </ul>
Válogatás	Súly szerinti 3 irányú válogatás
Számítások	Napi Élősúly Gyarapodás
Statisztikák	<p>Kijelzi a jelenlegi és az előző mérlegelések alapvető statisztikáit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mérések száma mérlegelésen belül</li> <li>Mérlegelés Maximum, Átlag és Minimum súlyok</li> <li>Válogatási irány száma (ha a válogatás engedélyezve van)</li> </ul>

<b>Szoftver alkalmazások</b>	
Data Link	<p>A Tru-Test Data Link szoftverjét a mellékelt USB pendrive tartalmazza (elérhető a tru-test.com weboldalon is)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibilis: Microsoft Windows* 8, 7, Vista, XP (64-bites és 32-bites verzió)</li> <li>• Nem kompatibilis: Apple Mac* OS, Microsoft Windows RT 8, Android* vagy Linux</li> <li>• Alkalmas a kijelzőre és a kijelzőről történő információ átvitelhez és a kijelző szoftver frissítéséhez</li> </ul>
Data Link - Android*	<p>A Tru-Test Data Link Android app ingyen letölthető a Google Play* Store Áruházból</p> <p>Kompatibilis az Android 2.3 vagy újabb verziókkal</p> <p>Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez</p>
Data Link – Apple* IOS	<p>A Tru-Test Data Link Apple IOS app ingyen letölthető az Apple App Store* Áruházból</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompatibilis az IOS 7 és 8 verziókkal</li> </ul> <p>Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez</p>
Harmadik fél szoftver (Nem a Tru-Test által gyártott szoftver)	<p>A harmadik fél szoftver közvetlenül kommunikálni tud a berendezéssel USB-n vagy Bluetooth-on keresztül a Tru-Test SPC protokoll használatával. Másik lehetőségként a kijelző automatikusan el tudja küldeni a stabil súlyt vagy a stabil súlyt azonosítóval együtt a soros interfészen keresztül. Részletekért lépjen kapcsolatba a helyi Tru-Test képviselőjével</p>

### Rendelési információ

<b>Leírás</b>	<b>A termék képe</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Vonalkód</b>
<p><b>EziWeigh7i Mérleg Kijelző</b></p> <p>Tartalmaz: Hálózati adapter, USB kábel, USB pendrive, tartószerkezet, Data Link komputer szoftver (az USB pendrive-on mellékelve)</p>		828991	9414731422085

\*Az EziWeigh7 821185 számú alkatrészt cseréli le.

<b>Választható kiegészítők</b>			
<p><b>Kábel C16 - 1 DB9 soros</b> Választható kiegészítő egyes soros port biztosítására</p>		818324	9414731408256
<p><b>Áram adapter</b> Hálózati áram adapter és több régiós csatlakozó. C16-USB adapterhez való kábelt tartalmaz.</p>		818348	9414731408256
<p><b>Rögzítő szerkezet</b> A kijelzőt lapos felületre vagy csőre rögzíti</p>		816750	9414731408256